

**uvex****Paio di guanti uvex C500 foam, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094550 8
GTIN	4048612015117
Classe articolo	04W

**Descrizione****Esecuzione:**

uvex C500 foam. Guanto privo di silicone con un'ottima resistenza meccanica all'abrasione e una buona presa per ambienti asciutti e leggermente umidi. Resistenza termica fino a 100 °C.

**uvex 500 Serie.** Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

EN 388 resistenza allo strappo	4
Privo di siliconi	sì
Presa se sporchi d'olio	moderata
Presa da bagnati	moderata
Traspirazione	buona

Misure guanti da lavoro	8
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Indossabilità	Ottima
Privi di DMF	no
EN 388 resistenza al taglio	5
EN 388 resistenza alla perforazione	2
Protezione contro il calore	non disponibile
Sensibilità tattile	Ottima
Serie	uvex C500
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	antracite/lime
Norma	EN 407
Peso	32,8 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio