


Bordo, giallo, Angolo: 45grado**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	964558 45
GTIN	662641856608
Classe articolo	96C

Descrizione**Esecuzione:**

- Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
- Lo spessore di 13mm consente una maggiore ergonomia ed effetto anti-affaticamento.
- Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm e angolo interno (45°) ed esterno (22,5°) permette l'adattamento ottimale alle singole esigenze.
- La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
- Grado antiscivolo R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. 100% miscela di gomma naturale per uso generale.
- Senza metalli pesanti né silicone, e pertanto indicata per le officine di verniciatura.
- Senza DOP né DMF e sostanze che riducono lo strato di ozono.

Bordi applicabili **con** trama di nodi di fissaggio 76 cm, colore giallo. Bordi applicabili **ad innesto** (profilo maschio)76cm, colore giallo.

Per:

Il bordo n. art. 964558 Dim. 45 è adatto per il tappetino di lavoro n. art. 964556 Dim. 45.

Descrizione tecnica

Lunghezza	76 cm
Materiale	miscela di gomma naturale

Angolo	45 grado
Nodi di fissaggio	con trama di nodi di fissaggio
Denominazione originale prodotto	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Comodità di utilizzo in piedi	Anti-affaticamento
Comodità di utilizzo in piedi	Antiscivolo
Comodità di utilizzo in piedi	Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto	Pavimento
Caratteristiche del materiale	non resistente agli oli
Attributo del nome del prodotto	giallo
Colore	giallo
Tipo di prodotto	Bordo