


Tappetino in gomma di nitrile, a struttura aperta, con bordi di sicurezza, nero / arancio, Larghezza × Lunghezza: 66X102cm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	964620 66X102
GTIN	662641658141
Classe articolo	96C

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini industriali in gomma di nitrile con **bordi di sicurezza arancioni** ben visibili su 3 lati.

- **Ulteriori vani nel lato inferiore offrono ampio "spazio" per la raccolta di sporco e liquidi, mentre la superficie resta pulita, asciutta e non scivolosa.**
- **Gomma di nitrile robusta e durevole con elevata resistenza all'usura.**
- **Superficie assolutamente antiscivolo e sicura adesione al pavimento, anche se bagnato.**
- **Spessore: 22 mm, peso: circa 13 kg/m².**
- **Resistente agli oli industriali e alla maggior parte degli agenti chimici.**
- **Grado antiscivolo certificato secondo le norme DIN 51130 e BGR 181.**

Tappetino in gomma di nitrile con fori circolari.

Nota:

Dimensioni speciali su richiesta disponibili con un passo da 30,5×30,5 cm più 5 cm per il bordo.

Descrizione tecnica

Peso	13 kg/m ²
Materiale	Gomma di nitrile
Lunghezza	102 cm
A innesto	no
Larghezza	66 cm

Spessore	22 mm
Con bordi di sicurezza	su 3 lati
Denominazione originale prodotto	Safety Stance™ Nitrile
Comodità di utilizzo in piedi	Antiscivolo
Comodità di utilizzo in piedi	Isolamento (temperatura)
Comodità di utilizzo in piedi	Anti-affaticamento
Protezione antiurto	Pavimento
Caratteristiche del materiale	resistente agli oli
Colore	nero / arancio
Tipo di prodotto	Tappetino per postazione di lavoro