



## Paio di guanti protettivi contro il calore TempDex 710, Misure guanti da lavoro: 11



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094630 11
GTIN	3245427101214
Classe articolo	06D

### Descrizione

#### Esecuzione:

**TempDex 710.** Guanto protettivo contro il calore con **eccellente destrezza** grazie al rivestimento speciale in nitrile dei nodi. **Massima sicurezza di presa anche in ambienti oleosi**, estremamente resistente all'abrasione e di lunga durata. **Protezione al contatto con calore fino a 100 °C** (max. 15 secondi).

#### Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Indossabilità	Ottima
Privo di siliconi	sì
Traspirazione	buona
Sensibilità tattile	Ottima

EN 388 resistenza al taglio	1
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Protezione contro il calore	Ottima
Presi da bagnati	Ottima
EN 388 resistenza allo strappo	1
Presi se sporchi d'olio	Ottima
Misure guanti da lavoro	11
Protezione contro il freddo	non disponibile
Materiale rivestimento	Nitrile
Privi di DMF	sì
EN 388 resistenza alla perforazione	1
EN 407 B: Resistenza termica (temperatura di contatto con tempo valore limite > 15 s)	100 °C
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello X
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Resistenza al calore fino a	100 °C
Materiale supporto	Tessuto
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	giallo / nero
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	240 - 280 mm
Contenuto	50
Campo di applicazione	Precisione

Resistenza termica fino a	100 °C
Norma	EN 407
Peso	36,7 g
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore