



Paio di guanti con palmo puntinato, Misure guanti da lavoro: 6



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094301 6 |
| GTIN | 4045197989451 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione

Esecuzione:

Guanto per montaggio traspirante con innovativo rivestimento in PU a base d'acqua per le massime esigenze di precisione, flessibilità e sensibilità tattile in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF.

Con **palmo e punta delle dita puntinate** per una presa migliore e una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Misure guanti da lavoro | 6 |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Contenuto | 12 |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| EN 388 | 4131X |
| Materiale supporto | Lycra®, poliammide |
| Rivestimento | PU a base d'acqua / nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Lunghezza | 255 mm |
| Colore | nero / grigio |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |