

## Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo, Profondità 1000 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/2500mm



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990975 3000/2500 |
| GTIN            | 4004514226297    |
| Classe articolo | 960              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 – 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. **Carico ripiano** massimo 1.050 kg, **carico campata** massimo 3.500 kg.

#### Descrizione:

#### Ingombro in pianta:

lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

#### Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

#### Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

#### Nota:

- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Larghezza ripiano                                   | 2500 mm                  |
| Montaggio a cura del cliente                        | sì                       |
| Materiale piano di appoggio                         | Pannello in acciaio      |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza        | 2557 mm                  |
| Scaffalatura  | Elemento aggiuntivo      |
| Larghezza   | 2557 mm                  |
| Profondità ripiano                                  | 1000 mm                  |
| Carico ripiano                                      | 820 kg                   |
| Altezza   | 3000 mm                  |
| Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 5                        |
| Profondità  | 1000 mm                  |
| Profondità degli scaffali                           | 1000 mm                  |
| Scaffale di larghezza                               | 2500 mm                  |
| Altezza scaffale                                    | 3000 mm                  |
| Spessore ripiano                                    | 25 mm                    |
| Regolazione dell'altezza con passo                  | 25 mm                    |
| Esecuzione di montaggio                             | Scaffalatura a innesto   |
| Gamma colori  | RAL 5010, 2004           |
| Attributo del nome del prodotto                     | Profondità 1000 mm       |
| Tipo di prodotto                                    | Scaffale a campata lunga |