

**Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio a 7 punti gradino-trave corrimano brevettato. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Altezza montante	87 mm
Altezza di lavoro circa	2,25 m
Peso	4,5 kg
Protezione antiespansione	collegamento rigido, su entrambi i lati
Numero di gradini	2x3
Larghezza inferiore esterna	0,41 m

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Profondità pioli / gradini	85 mm
Lunghezza scala	0,74 m
Esecuzione scaletta	Gradino
Accessibilità	Bifacciale
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro