



Pedana di lavoro, richiudibile accessibile da entrambi i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 2X3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.

Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato.

Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e collegamento brevettato a 7 punti gradino-montante. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

Norma:

DIN EN 14183.

Portata scale: 150 kg

Altezza di lavoro circa: 2,74 m

Altezza piattaforma senza ringhiera: 0,74 m

Larghezza piattaforma: 600 mm

Profondità piattaforma: 300 mm

Larghezza inferiore esterna: 0,75 m

Peso: 7,9 kg

Descrizione tecnica

Accessibilità	Bifacciale
Altezza piattaforma senza ringhiera	0,74 m
Larghezza inferiore esterna	0,75 m
Altezza di lavoro circa	2,74 m
Peso	7,9 kg
Numero di gradini inclusa piattaforma	2×3
Esecuzione scaletta	livello
Profondità piattaforma	300 mm
Profondità pioli / gradini	85 mm
Larghezza piattaforma	600 mm
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro