



## Pedana di lavoro, richiudibile accessibile da entrambi i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 2X4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Classe articolo	96Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.

Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato.

Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e collegamento brevettato a 7 punti gradino-montante. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Descrizione tecnica

Peso	10,3 kg
Larghezza piattaforma	600 mm
Accessibilità	Bifacciale
Profondità pioli / gradini	85 mm
Altezza di lavoro circa	2,99 m

Profondità piattaforma	300 mm
Esecuzione scaletta	livello
Numero di gradini inclusa piattaforma	2×4
Altezza piattaforma senza corrimano	0,99 m
Larghezza inferiore esterna	0,8 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro