




Pedana di lavoro modulo singolo, Modello: B



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966150 B
GTIN	4003866402601
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in metallo leggero estremamente stabile, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Gradini in lamiera grecata di alluminio 555×250 mm.

Struttura modulare per configurazioni variabili e ampliabili.

Moduli aggiuntivi in 4 diverse altezze.

Come modulo base a due gradini con max. 3 gradini supplementari, adatta per l'impiego mobile. Possibilità di aggiungere moduli a partire dal modulo Tipo B.

Norma:

DIN EN 14183.

Descrizione tecnica

Altezza piattaforma senza corrimano	0,4 m
Altezza di lavoro	2,4 m
Peso modulo singolo	4,8 kg
Larghezza pioli / gradini	555 mm
Norma	DIN EN 14183
Esecuzione scaletta	Gradino

Profondità pioli / gradini	250 mm
Combinazione di moduli	B
Profondità della pedana	0,55 m
Materiale	Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio
Accessibilità	su un lato
Numero di gradini inclusa piattaforma	2
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro