

**Scala d'appoggio, Numero di gradini: 8****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 966080 8      |
| GTIN            | 4003866403783 |
| Classe articolo | 96Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.

Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio brevettato a 7 punti gradino-montante.

Particolarmente leggera, pertanto comoda da trasportare con lato esterno travi corrimano liscio ed ergonomico.

**Larghezza esterna: 400 mm.**

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Descrizione tecnica**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Numero di gradini | 8   |
| Materiale         | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio |
| Larghezza         | 400 mm  |
| Altezza montante  | 87 mm   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Esecuzione scaletta        | livello             |
| Norma                      | DIN EN 131-2        |
| Altezza di lavoro circa    | 3,05 m              |
| Peso                       | 5,8 kg              |
| Lunghezza scala            | 2,08 m              |
| Profondità pioli / gradini | 85 mm               |
| Portata scale              | 150 kg              |
| Tipo di prodotto           | Scala di ancoraggio |