

**Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Classe articolo	96Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio a 7 punti gradino-trave corrimano brevettato. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Descrizione tecnica**

Altezza di lavoro circa	2,85 m
Profondità pioli / gradini	85 mm
Esecuzione scaletta	Gradino
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Protezione antiespansione	collegamento rigido, su entrambi i lati

Numero di gradini	2x6
Peso	9 kg
Lunghezza scala	1,43 m
Altezza montante	87 mm
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Larghezza inferiore esterna	0,47 m
Accessibilità	Bifacciale
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro