



Scala multiuso in 3 parti, Numero di pioli: 3X10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Pioli e montanti in profilati estrusi di alluminio. Giunzione pioli-trave montante mediante ribattitura altamente resistente.

Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza e ad 1 collegamento rigido.

Scala superiore con gancio d'innesto e protezione antisollevamento. Stabilità ottimale grazie alla larga traversa. Adattabili ai gradini delle scale, scala superiore utilizzabile separatamente come scala d'appoggio.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Esecuzione scaletta	Pioli
Lunghezza massima scala	6,9 m
Lunghezza come scala di ancoraggio in 2 pezzi e come scala a libro con elemento a innesto	4,95 m

Numero di gradini	3×10
Larghezza traversa	1,1 m
Altezza montante	85 mm
Peso	23,3 kg
Lunghezza elementi della scala	3 m
Norma	DIN EN 131-2
Materiale	Pioli e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Altezza di lavoro max. scala d'appoggio (3 parti) circa	7,7 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso