

Garant**Scaffali multiuso elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza: 2500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990015 2500
GTIN	4045197518279
Classe articolo	911

Descrizione**Esecuzione:**

Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l'altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. **Ripiani robusti** in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l'interno. **Portata campata:** Con ripiani distanziati di 600 mm carico portata massimo 1375 – 5500 kg.

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi. **Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti:** i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. art. 968420) comprese nella fornitura.

Verniciatura:

Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio **termoverniciato**.

Nota:

- **Per le scatole da corredare con scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.**
- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm	1375 - 5500 kg
Numero ripiani	6
Ripiano larghezza dimensione libera	950 mm
Numero di supporti scaffale	2
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo altezza	2504 mm
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Montaggio a innesto	sì
Altezza scaffale	2500 mm
Tipo di fissaggio ripiano	Spine coniche
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1031 mm
Larghezza ripiano	1000 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Profondità ripiano	500 mm
Profondità degli scaffali	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	180 kg
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Ripiano singolo con 4 supporti e 4 spine Profondità 500 mm	990060 500
Montante con piedino in plastica, 1 pezzo Altezza 2500 mm	990050 2500
Set di cunei e spine coniche per scaffalatura metallica multiuso	968420