

**Scala d'appoggio, Numero di gradini: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966080 12
GTIN	4003866403820
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.

Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio brevettato a 7 punti gradino-montante.

Particolarmente leggera, pertanto comoda da trasportare con lato esterno travi corrimano liscio ed ergonomico.

Larghezza esterna: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Esecuzione scaletta	livello
Altezza di lavoro circa	3,9 m
Norma	DIN EN 131-2
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio

Altezza montante	87 mm
Peso	8,5 kg
Larghezza	400 mm
Numero di gradini	12
Lunghezza scala	2,99 m
Profondità pioli / gradini	85 mm
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala di ancoraggio