



Scale a libro con pioli, plastica, accessibili da entrambi i lati, Numero di pioli: 2X4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966060 2X4
GTIN	4003866412617
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Travi e pioli (30×30 mm) in plastica rinforzata con fibra di vetro per una particolare resistenza chimica. Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon. Piedini in plastica intercambiabili antiscivolo.

Uso:

Scala di sicurezza per impieghi speciali nell'industria chimica e farmaceutica, in centrali idriche, elettriche e del gas.

Norma:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Descrizione tecnica

Peso	7,5 kg
------	--------

Protezione antiespansione	grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza
Altezza di lavoro circa	2,6 m
Esecuzione scaletta	Pioli
Elevata resistenza chimica	sì
Numero di gradini	2×4
Larghezza inferiore esterna	0,48 m
Lunghezza scala	1,32 m
Profondità pioli / gradini	30 mm
Materiale	Travi e pioli in plastica rinforzata con fibra di vetro
Norma	DIN EN 61478
Accessibilità	Bifacciale
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro