

**Scala multiuso in 3 parti, Numero di pioli: 3X12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Pioli e montanti in profilati estrusi di alluminio. Giunzione pioli-trave montante mediante ribattitura altamente resistente.

Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza e ad 1 collegamento rigido.

Scala superiore con gancio d'innesto e protezione antisollevamento. Stabilità ottimale grazie alla larga traversa. La scala superiore non può essere sollevata e utilizzata separatamente.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Lunghezza come scala di ancoraggio in 2 pezzi e come scala a libro con elemento a innesto	6,1 m
Norma	DIN EN 131-2
Lunghezza elementi della scala	3,55 m
Altezza montante	98 mm

Peso	28,8 kg
Esecuzione scaletta	Pioli
Numero di gradini	3×12
Lunghezza massima scala	8,6 m
Larghezza traversa	1,2 m
Materiale	Pioli e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Altezza di lavoro max. scala d'appoggio (3 parti) circa	9,35 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso