



## Scala d'appoggio, Numero di gradini: 14



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 966080 14     |
| GTIN            | 4003866403844 |
| Classe articolo | 96Z           |

### Descrizione

**Esecuzione:**

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.

Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio brevettato a 7 punti gradino-montante.

Particolarmente leggera, pertanto comoda da trasportare con lato esterno travi corrimano liscio ed ergonomico.

**Larghezza esterna: 400 mm.**

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Nota:**

A norma DIN EN 131 con traversa.

### Descrizione tecnica

|                     |   |
|---------------------|---|
| Materiale           | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio |
| Esecuzione scaletta | livello   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Norma                      | DIN EN 131-2        |
| Altezza di lavoro circa    | 4,35 m              |
| Larghezza                  | 400 mm              |
| Altezza montante           | 87 mm               |
| Lunghezza scala            | 3,42 m              |
| Peso                       | 11,4 kg             |
| Numero di gradini          | 14                  |
| Profondità pioli / gradini | 85 mm               |
| Numero traverse            | 1                   |
| Portata scale              | 150 kg              |
| Tipo di prodotto           | Scala di ancoraggio |