



Pedana di lavoro modulo singolo, Modello: F



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966150 F
GTIN	4003866402656
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in metallo leggero estremamente stabile, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Gradini in lamiera grecata di alluminio 555x250 mm.

Struttura modulare per configurazioni variabili e ampliabili.

Moduli aggiuntivi in 4 diverse altezze.

Come modulo base a due gradini con max. 3 gradini supplementari, adatta per l'impiego mobile.

Possibilità di aggiungere moduli a partire dal modulo Tipo B.

Norma:

DIN EN 14183.

Descrizione tecnica

Esecuzione scaletta	Gradino
Norma	DIN EN 14183
Peso modulo singolo	5,5 kg
Peso combinazione di moduli	19,5 kg
Altezza di lavoro	2,99 m
Profondità della pedana	1,3 m

Profondità pioli / gradini	250 mm
Larghezza pioli / gradini	555 mm
Combinazione di moduli	B+D+E+F
Materiale	Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio
Altezza piattaforma senza corrimano	0,99 m
Accessibilità	su un lato
Numero di gradini inclusa piattaforma	5
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro