



Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio a 7 punti gradino-trave corrimano brevettato. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Profondità pioli / gradini	85 mm
Larghezza inferiore esterna	0,56 m
Lunghezza scala	2,35 m
Altezza montante	87 mm
Esecuzione scaletta	Gradino

Altezza di lavoro circa	3,75 m
Protezione antiespansione	collegamento rigido, su entrambi i lati
Numero di gradini	2×10
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Peso	15,5 kg
Accessibilità	Bifacciale
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro