



Scale a libro con pioli, plastica, accessibili da entrambi i lati, Numero di pioli: 2X14



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966060 2X14
GTIN	4003866412600
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Travi e pioli (30×30 mm) in plastica rinforzata con fibra di vetro per una particolare resistenza chimica. Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon. Piedini in plastica intercambiabili antiscivolo.

Uso:

Scala di sicurezza per impieghi speciali nell'industria chimica e farmaceutica, in centrali idriche, elettriche e del gas.

Norma:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Descrizione tecnica

Peso	24,6 kg
Norma	DIN EN 61478

Profondità pioli / gradini	30 mm
Numero di gradini	2x14
Protezione antiespansione	grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza
Larghezza inferiore esterna	0,77 m
Materiale	Travi e pioli in plastica rinforzata con fibra di vetro
Esecuzione scaletta	Pioli
Altezza di lavoro circa	5,2 m
Elevata resistenza chimica	sì
Lunghezza scala	4,12 m
Accessibilità	Bifacciale
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro