

Garant**Ripiano d'angolo con 4 supporti e 4 spine, Per profondità raccordo scaffale: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990080 500
GTIN	4045197518019
Classe articolo	91I

Descrizione**Esecuzione:**

Completi di 4 supporti e 4 chiavette.

Uso:

Per l'ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000 – 990025.

Verniciatura:

Grigio **termoverniciato**.

Descrizione tecnica

Per profondità raccordo scaffale	500 mm
Spessore	30 mm
Profondità ripiano	500 mm
Laghezza ripiano	500 mm
Campo d'impiego	Scaffale con ripiani
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	230 kg
Spessore ripiano	30 mm
Tipo di prodotto	Ripiano

Accessori

Set di cunei e spine coniche per scaffalatura metallica
multiuso

968420