

Telaio modello S610-N, Altezza: 3500 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991270 3500
GTIN	2050001687012
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra per ogni telaio.

Descrizione:**Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-N e S620-N: Lunghezza nominale + numero supporti × 86 mm.

Per i telai di supporto S625-N e S635-N: lunghezza nominale + numero di supporti × 110 mm.

Per :

Scaffali per pallet fino al periodo 07/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017, blu traffico, **termoverniciato**.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Profondità: 800 mm

Descrizione tecnica

Altezza	3500 mm
Profondità	800 mm
Tipo di profilato di telaio	S610-N