



## Scala carrellata con piattaforma, accessibile da ambo i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966270 7
GTIN	4003866419852
Classe articolo	96Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di Ø 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).

#### Norma:

**DIN EN 131-7**

#### Nota:

- **Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.**
- **La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.**

### Descrizione tecnica

Profondità superficie di appoggio	2,62 m
Altezza piattaforma senza corrimano	1,68 m

Larghezza piattaforma	600 mm
Profondità pioli / gradini	200 mm
Profondità piattaforma	800 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Inclinazione scala	60 grado
Peso	57,5 kg
Norma	DIN EN 131-7
Accessibilità	Bifacciale
Ø Ruote piroettanti	125 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma	7
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Con ringhiera	sì
Larghezza superiore appoggio	0,98 m
Esecuzione scaletta	Gradino
Battiginocchio	sì
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Tipo di prodotto	Scala con piattaforma