



Scala carrellata con piattaforma, accessibile da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966220 6
GTIN	4003866419746
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di Ø 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

- **Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.**
- **La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Larghezza piattaforma	600 mm
Altezza piattaforma senza corrimano	1,44 m

Profondità piattaforma	800 mm
Accessibilità	su un lato
Profondità superficie di appoggio	1,81 m
Inclinazione scala	60 grado
Ø Ruote piroettanti	125 mm
Profondità pioli / gradini	200 mm
Norma	DIN EN 131-7
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di gradini inclusa piattaforma	6
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza superiore appoggio	0,93 m
Peso	38,4 kg
Con ringhiera	sì
Esecuzione scaletta	Gradino
Battiginocchio	sì
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Tipo di prodotto	Scala con piattaforma