



Scala con piattaforma Safemaster S, richiudibile, Numero di gradini inclusa piattaforma: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966275 7
GTIN	4003866416776
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Scale compatte con piattaforme con gradini profondi 80 mm. Piattaforma di lavoro (400×400 mm) con corrimano su 3 lati e piano di appoggio. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i fianchi.

Norma:

EN 131

Descrizione tecnica

Peso	17,4 kg
Larghezza superiore appoggio	0,74 m
Altezza piattaforma senza corrimano	1,85 m
Piano di appoggio	sì
Battiginocchio	no
Accessibilità	su un lato
Larghezza piattaforma	400 mm

Profondità pioli / gradini	80 mm
Protezione antiespansione	collegamento rigido su entrambi i lati
Profondità superficie di appoggio	1,6 m
Norma	EN 131
Corrimano	2
Profondità piattaforma	400 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma	7
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme