

Garant**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967000 125
GTIN	4045197693891
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata. Supporto dell'asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Descrizione tecnica

Apertura	190 mm
Peso	30 kg
Direzione apertura	Apertura posteriore
Materiale	Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Larghezza ganasce	125 mm

Tipo di prodotto	Morsa parallela
------------------	-----------------

Accessori

Piastra girevole singola Larghezza ganasce 125 mm	967020 125
Coppia di ganasce di ricambio rettificate Larghezza ganasce 125 mm	967045 125
Set di ganasce magnetiche per morsa da banco Larghezza ganasce 125 mm	967702 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Feltro, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967726 125
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Gomma, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967727 125
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm	967711 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 125 mm	967724 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 125 mm	967721 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Poliuretano, scanalate Larghezza ganasce 125 mm	967728 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Poliuretano, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967729 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967723 125
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce di ricambio scanalate Larghezza ganasce 125 mm	967040 125
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967000 Per morsa di Dim. 125	967500 125

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da
bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 125 mm

967722 125