

**Ponteggio pieghevole, esecuzione standard, Altezza piattaforma: 900/B mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966310 900/B
GTIN	4003866537617
Classe articolo	96Y

Descrizione**Esecuzione:**

Larghezza struttura 0,68 m;

lunghezza struttura 1,80 m.

Ampliabile con elementi di serie.

Modulo base pieghevole per il montaggio e lo smontaggio rapidi.

Ingombro minimo per trasporto e stoccaggio.

Ø ruote 125 mm con perno (non regolabili in altezza). Piattaforma **con** botola.

Descrizione:

Programma Z 600 / Z 500

Proprietà:

Programma Z 600 / Z 500

Norma:

DIN EN 1004

Portata scale: 200 kg

Altezza di lavoro circa: 2,9 m

Altezza struttura: 1,9 m

Peso: 33,8 kg

Descrizione tecnica

Altezza piattaforma	900 mm
Esecuzione piattaforma	con botola
Ø ruote piroettanti	125 mm
Peso	33,8 kg
Lunghezza struttura	1,8 m
Altezza struttura	1,9 m
Larghezza struttura	0,68 m
Altezza di lavoro circa	2,9 m
Norma	DIN EN 1004
Portata scale	200 kg