

**Scale telescopiche con piattaforme, Numero di gradini inclusa piattaforma: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966285 5
GTIN	4003866413256
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Grande piano d'appoggio 665×440 mm, con corrimano e battiginocchio. Facile regolazione dell'altezza secondo il principio della scala sfilabile.

Con stabilizzatori apribili. Facilmente spostabile grazie alle due ruote, anche in stato montato. Parapetto e corrimano vengono aperti automaticamente durante il montaggio.

Norma:

EN 131.

Descrizione tecnica

Numero di ruote	2
Norma	EN 131
Numero di gradini inclusa piattaforma	5
Larghezza piattaforma	440 mm
Battiginocchio	sì
Lunghezza bracci (rientrati)	1 m

Peso	28 kg
Profondità piattaforma	665 mm
Altezza piattaforma senza corrimano con passo	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Lunghezza bracci (estratti)	1 m
Accessibilità	su un lato
Corrimano	2
Larghezza bracci (estratti)	1,45 m
Larghezza bracci (rientrati)	1,45 m
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme