


**Garant**

**Scaffale per raccoglitori con 1 spalla, elemento aggiuntivo, Profondità 325 mm, Altezza: 1000mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990405 1000
GTIN	4045197517821
Classe articolo	911

**Descrizione****Esecuzione:**

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. **Ripiani** in lamiera zincata, **fessurati per l'inserimento di pareti divisorie**, con listello di battuta piegato antiscivolo.

**Verniciatura:**

Spalle in blu elettrico RAL 5005, **termoverniciate**. Coppie di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Nota:**

- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1, è necessario adottare misure contro il ribaltamento.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

**Descrizione tecnica**

Profondità	325 mm
Numero di telai profilati	1

Larghezza	975 mm
Adatto per numero cartelle	20
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	975 mm
Larghezza ripiano	946 mm
Listello di battuta	sì
Altezza	1000 mm
Ripiano larghezza dimensione libera	900 mm
Carico massimo campo	900 kg
Numero ripiani	2
Profondità ripiano	325 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità 325 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per classificatori

## Accessori

Ripiano zincato con coppia di traverse	990430
Set di divisori 5 pezzi	990450