

**Ponteggio pieghevole, esecuzione standard, Altezza piattaforma: 1700 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966310 1700
GTIN	4003866537624
Classe articolo	96Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Larghezza struttura 0,68 m;

lunghezza struttura 1,80 m.

Ampliabile con elementi di serie.

Modulo base pieghevole per il montaggio e lo smontaggio rapidi.

Ingombro minimo per trasporto e stoccaggio.

Ø ruote 125 mm con perno (non regolabili in altezza). Piattaforma **con** botola.

**Descrizione:**

**Programma Z 600 / Z 500**

**Proprietà:**

**Programma Z 600 / Z 500**

**Norma:**

**DIN EN 1004**

Portata scale: 200 kg

Altezza di lavoro circa: 3,7 m

Altezza struttura: 2,75 m

Peso: 45,3 kg

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN EN 1004
Altezza di lavoro circa	3,7 m
Peso	45,3 kg
Ø ruote piroettanti	125 mm
Altezza struttura	2,75 m
Lunghezza struttura	1,8 m
Esecuzione piattaforma	con botola
Altezza piattaforma	1700 mm
Larghezza struttura	0,68 m
Portata scale	200 kg