

**Scale telescopiche con piattaforme, Numero di gradini inclusa piattaforma: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966285 7
GTIN	4003866413263
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Grande piano d'appoggio 665×440 mm, con corrimano e battiginocchio. Facile regolazione dell'altezza secondo il principio della scala sfilabile.

Con stabilizzatori apribili. Facilmente spostabile grazie alle due ruote, anche in stato montato. Parapetto e corrimano vengono aperti automaticamente durante il montaggio.

Norma:

EN 131.

Descrizione tecnica

Accessibilità	su un lato
Numero di gradini inclusa piattaforma	7
Lunghezza bracci (rientrati)	0,81 m
Profondità piattaforma	665 mm
Lunghezza bracci (estratti)	2,25 m
Battiginocchio	sì

Numero di ruote	2
Larghezza bracci (rientrati)	1,8 m
Norma	EN 131
Altezza piattaforma senza corrimano con passo	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Corrimano	2
Larghezza piattaforma	440 mm
Larghezza bracci (estratti)	1,8 m
Peso	34 kg
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme