

Garant**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967000 150
GTIN	4045197694102
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata. Supporto dell'asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Descrizione tecnica

Apertura	255 mm
Direzione apertura	Apertura posteriore
Materiale	Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Peso	52 kg
Larghezza ganasce	150 mm

Tipo di prodotto

Morsa parallela

AccessoriCoppia di ganasce di ricambio rettificate Larghezza
ganasce 150 mm

967045 150

Piastra girevole singola Larghezza ganasce 150 mm

967020 150

Piastra base per morsa

967330

Coppia di ganasce di ricambio scanalate Larghezza
ganasce 150 mm

967040 150

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione
300X250

967328 300X250