

**Scale telescopiche con piattaforme, Numero di gradini inclusa piattaforma: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966285 9
GTIN	4003866413270
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Grande piano d'appoggio 665×440 mm, con corrimano e battiginocchio. Facile regolazione dell'altezza secondo il principio della scala sfilabile.

Con stabilizzatori apribili. Facilmente spostabile grazie alle due ruote, anche in stato montato. Parapetto e corrimano vengono aperti automaticamente durante il montaggio.

Norma:

EN 131.

Descrizione tecnica

Profondità piattaforma	665 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma	9
Corrimano	2
Norma	EN 131
Lunghezza bracci (rientrati)	0,81 m
Accessibilità	su un lato

Lunghezza bracci (estratti)	2,55 m
Larghezza bracci (estratti)	2,2 m
Larghezza bracci (rientrati)	2,2 m
Battiginocchio	sì
Peso	38,5 kg
Larghezza piattaforma	440 mm
Altezza piattaforma senza corrimano con passo	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Numero di ruote	2
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme