

**Ponteggio pieghevole, esecuzione standard, Altezza piattaforma: 3700 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966310 3700
GTIN	4003866537648
Classe articolo	96Y

Descrizione**Esecuzione:**

Larghezza struttura 0,68 m;

lunghezza struttura 1,80 m.

Ampliabile con elementi di serie.

Modulo base pieghevole per il montaggio e lo smontaggio rapidi.

Ingombro minimo per trasporto e stoccaggio.

Ø ruote 125 mm con perno (non regolabili in altezza). Piattaforma **con** botola.

Descrizione:

Programma Z 600 / Z 500

Proprietà:

Programma Z 600 / Z 500

Norma:

DIN EN 1004

Portata scale: 200 kg

Altezza di lavoro circa: 5,7 m

Altezza struttura: 4,75 m

Peso: 96,1 kg

Descrizione tecnica

Peso	96,1 kg
Larghezza struttura	0,68 m
Lunghezza struttura	1,8 m
Norma	DIN EN 1004
Altezza di lavoro circa	5,7 m
Ø ruote piroettanti	125 mm
Altezza piattaforma	3700 mm
Esecuzione piattaforma	con botola
Altezza struttura	4,75 m
Portata scale	200 kg