



Scale telescopiche con piattaforme, Numero di gradini inclusa piattaforma: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966285 12
GTIN	4003866413287
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Grande piano d'appoggio 665×440 mm, con corrimano e battiginocchio. Facile regolazione dell'altezza secondo il principio della scala sfilabile.

Con stabilizzatori apribili. Facilmente spostabile grazie alle due ruote, anche in stato montato. Parapetto e corrimano vengono aperti automaticamente durante il montaggio.

Norma:

EN 131.

Descrizione tecnica

Accessibilità	su un lato
Battiginocchio	sì
Lunghezza bracci (estratti)	2,5 m
Numero di gradini inclusa piattaforma	12
Numero di ruote	2
Altezza piattaforma senza corrimano con passo	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m

Corrimano	2
Peso	50 kg
Profondità piattaforma	665 mm
Larghezza bracci (estratti)	2,8 m
Norma	EN 131
Larghezza bracci (rientrati)	2,8 m
Larghezza piattaforma	440 mm
Lunghezza bracci (rientrati)	0,81 m
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme