



Scala carrellata con piattaforma, accessibile da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966220 3
GTIN	4003866419715
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di Ø 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

- **Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.**
- **La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Numero di gradini inclusa piattaforma	3
Profondità piattaforma	800 mm

Accessibilità	su un lato
Altezza piattaforma senza corrimano	0,72 m
Ø Ruote piroettanti	125 mm
Peso	28,5 kg
Profondità superficie di appoggio	1,27 m
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piattaforma	600 mm
Con ringhiera	sì
Inclinazione scala	60 grado
Profondità pioli / gradini	200 mm
Larghezza superiore appoggio	0,77 m
Norma	DIN EN 131-7
Esecuzione scaletta	Gradino
Battiginocchio	sì
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Tipo di prodotto	Scala con piattaforma