



Scala a libro con piattaforma, accessibile da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966272 10
GTIN	4003866404797
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Scala a libro con gradini ribordati profondi 80 mm. Grande piattaforma di lavoro con rivestimento in lamiera scanalata in alluminio (380×390 mm). Piano di appoggio in alluminio. Di serie con 2 corrimano per salire e scendere in modo sicuro. Stabilità ottimale grazie a 2 cinghie in perlon altamente resistenti come sicura della scala (a partire da 5 gradini).

Norma:

EN 131.

Descrizione tecnica

Altezza di lavoro circa	4,6 m
Peso	20 kg
Profondità piattaforma	390 mm
Larghezza piattaforma	380 mm
Profondità pioli / gradini	80 mm

Protezione antiespansione	2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Corrimano	2
Numero di gradini inclusa piattaforma	10
Altezza piattaforma senza corrimano	2,59 m
Larghezza inferiore esterna	0,8 m
Norma	EN 131
Accessibilità	su un lato
Piano di appoggio	sì
Altezza montante	73 mm
Lunghezza scala	1,43 m
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme