



Scala carrellata con piattaforma, accessibile da ambo i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 4



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 966270 4 |
| GTIN | 4003866419821 |
| Classe articolo | 96Z |

Descrizione

Esecuzione:

Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di Ø 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

- **Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.**
- **La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------|
| Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Accessibilità | Bifacciale |

| | |
|---|-----------------------|
| Inclinazione scala | 60 grado |
| Norma | DIN EN 131-7 |
| Larghezza piattaforma | 600 mm |
| Numero di gradini inclusa piattaforma | 4 |
| Profondità pioli / gradini | 200 mm |
| Peso | 36 kg |
| Altezza piattaforma senza corrimano | 0,96 m |
| Profondità superficie di appoggio | 1,79 m |
| Con ringhiera | sì |
| Ø Ruote piroettanti | 125 mm |
| Larghezza superiore appoggio | 0,82 m |
| Profondità piattaforma | 800 mm |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Esecuzione scaletta | Gradino |
| Battiginocchio | sì |
| Portata scale | 150 kg |
| Principio "two hands free" | sì |
| Tipo di prodotto | Scala con piattaforma |