


**Garant**

**Scaffale per raccoglitori con 2 spalle, elemento base, Profondità 325 mm, Altezza: 800mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990400 800
GTIN	4045197517760
Classe articolo	911

**Descrizione****Esecuzione:**

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. **Ripiani** in lamiera zincata, **fessurati per l'inserimento di pareti divisorie**, con listello di battuta piegato antislittamento.

**Verniciatura:**

Spalle in blu elettrico RAL 5005, **termoverniciate**. Coppie di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Nota:**

- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1, è necessario adottare misure contro il ribaltamento.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

**Descrizione tecnica**

Laghezza ripiano	946 mm
Adatto per numero cartelle	20

Numero ripiani	2
Carico massimo campo	900 kg
Altezza	800 mm
Listello di battuta	sì
Numero di telai profilati	2
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1000 mm
Ripiano larghezza dimensione libera	900 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	325 mm
Profondità ripiano	325 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità 325 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per classificatori

## Accessori

Set di divisori 5 pezzi	990450
Ripiano zincato con coppia di traverse	990430