

Garant**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967000 80
GTIN	4045197693877
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata. Supporto dell'asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura posteriore
Apertura	100 mm
Peso	6,5 kg
Materiale	Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Larghezza ganasce	80 mm

Tipo di prodotto	Morsa parallela
------------------	-----------------

Accessori

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce di ricambio rettificate Larghezza ganasce 80 mm	967045 80
Piastra girevole singola Larghezza ganasce 80 mm	967020 80
Coppia di ganasce di ricambio scanalate Larghezza ganasce 80 mm	967040 80
Piastra base per morsa	967330