



Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-670, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 094720 9 |
| GTIN | 076490493325 |
| Classe articolo | 04P |

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere. TouchNTuff® 92-670. Senza silicone né paraffina. Punta delle dita testurizzate. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------|
| Spessore (parete) | 0,1 mm |
| Misure guanti da lavoro | 9 |
| Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | >480 min |
| Tempo di permeazione per etanolo al 95% | <10 min |
| Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 30-40 min |
| Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | >480 min |
| Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min |

Scheda tecnica

| | |
|-----------------------------------|---|
| Serie | TouchNTuff® |
| Tipo di guanto | Guanto monouso |
| Categoria di protezione | Categoria III |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti |
| Caratteristiche guanti | senza lattice |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| EN 374 | modello B (JKT) |
| Resistenza alle sostanze chimiche | JKT |
| Materiale | Nitrile |
| Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
| Materiale supporto | Nitril |
| Rivestimento | Nitril |
| Spessore | 0,11 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Contenuto | 100 |
| Peso | 3 g |
| Colore | blu |
| Campo di applicazione | Precisione |
| AQL | 1,5 |
| Utilizzo | monouso |
| Tipo di prodotto | Guanto monouso |