



## Sega a nastro compatta a batteria, Modello: M18CBS125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Sega a nastro a batteria FUEL™ compatta e potente con motore POWERSTATE™ senza spazzole.**

- **Sostituzione del nastro semplice e senza utensili.**
- **Rotazione priva di vibrazioni per tagli di precisione.**
- **Freno motore QUICKSTOP.**
- **Regolazione in continuo della velocità del nastro.**
- **Capacità di taglio 125×125 mm.**
- **Robusta costruzione in metallo, ganci in metallo.**
- **Illuminazione a LED**

#### Fornitura:

Inclusi caricatore, 2× batterie agli ioni di litio Red, nastro sega bimetallico, valigetta di trasporto.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi n. art. 073816 e segg. e 073809 e segg.

Nastri sega adatti ai n. art. 173480 e 173500.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V

Tensione batteria: 18 V

Capacità batteria: 5 A·h

Velocità nastro: 0 - 116 m/min

Profondità di taglio max. 90°: 125 mm

Nastro sega largh.: 13 mm

Nastro sega lungh.: 1140 mm

## Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Profondità di taglio max. 90°	125 mm
Tensione batteria	18 V
Nastro sega largh.	13 mm
Velocità nastro	0 - 116 m/min
Denominazione originale prodotto	M18CBS125
Nastro sega lungh.	1140 mm
Peso	7,3 kg
Capacità batteria	5 A·h
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V

## Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria, tensione batteria MB18 V	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Nastro metallico per seghe 13×1138 Denti / pollice 6/10	173500 6/10
Nastro metallico per seghe 13×1138 Denti / pollice 8/12	173480 8/12
Nastro metallico per seghe 13×1138 Denti / pollice 10/14	173500 10/14
Nastro metallico per seghe 13×1138 Denti / pollice 8/12	173500 8/12