

**Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-670, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094720 10
GTIN	076490493318
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

TouchNTuff® 92-670. Senza silicone né paraffina. Punta delle dita testurizzate. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374

**Descrizione tecnica**

Spessore (parete)	0,1 mm
Misure guanti da lavoro	10
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95%	<10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99%	30-40 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 %	>480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50%	>480 min

## Scheda tecnica

Serie	TouchNTuff®
Tipo di guanto	Guanto monouso
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 374	modello B (JKT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKT
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitril
Rivestimento	Nitril
Spessore	0,11 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Peso	3 g
Colore	blu
Campo di applicazione	Precisione
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso