

## PRYOR

**Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480, Altezza di scrittura / Font: 2//mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085481 2//
GTIN	5022044024793
Classe articolo	08W

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dalla Dim. 1,5/\* alla Dim. 5/\* = numero (0 - 9), lettera (A - Z) e caratteri speciali (&, /, +, -, "punto", "virgola").

Dim. 1,5LEER fino alla Dim. 5LEER – Distanziale.

#### Nota:

**L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.**

Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/\*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1, 3/A o 3/&, ecc.

Larghezza punzone: 2 mm

Profondità punzone: 19,05 mm

Altezza punzone: 6,35 mm

### Descrizione tecnica

Altezza di scrittura	2 mm
Profondità punzone	19,05 mm
Altezza punzone	6,35 mm

Disegno	Slash
Larghezza punzone	2 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale