



## Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Ultranitril 492, Misure guanti da lavoro: 8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094745 8
GTIN	3245424921280
Classe articolo	04P

### Descrizione

**Esecuzione:**

Guanti protettivi in categoria III.

Ultranitril 492. Guanto in nitrile a tenuta di liquido. Realizzato mediante processo a doppio strato per un'elevata resistenza ai prodotti chimici.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

EN 374:2016: Modello A (AJKOPT)

### Descrizione tecnica

privo di siliconi	sì
Misure guanti da lavoro	8
Spessore (parete)	0,45 mm
Tempo di permeazione per acetone al 99%	<10 min
senza lattice	sì

Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 %	>480 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99%	10-30 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 %	60-120 min
Materiale fodera	Cotone floccato
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
EN 374:2016	Modello A (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Materiale	PVC
Materiale supporto	Nitrile
AQL	0,65
Lunghezza	320 mm
Spessore	0,38 mm
Colore	verde
Norma/regolamento	EN 374
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici