

ASATEX<sup>®</sup>**Paio di guanti di protezione dal freddo 3677V, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094811 10     |
| GTIN            | 4029201140847 |
| Classe articolo | 09H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**3677V.** Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT<sup>®</sup>. Resistente ad oli e grassi.

**Norma:**

**3677V.** Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT<sup>®</sup>. Resistente ad oli e grassi.

**Uso:**

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

**Uso Testo pubblicitario:**

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Nota Testo pubblicitario:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Colore: nero

**Descrizione tecnica**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Privo di siliconi                   | sì                              |
| Privi di DMF                        | sì                              |
| Presa se sporchi d'olio             | buona                           |
| Misure guanti da lavoro             | 10                              |
| Protezione contro il calore         | non disponibile                 |
| EN 388 resistenza all'abrasione     | 3                               |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 1                               |
| EN 388 resistenza al taglio         | 2                               |
| EN 388 resistenza allo strappo      | 2                               |
| Materiale fodera                    | Acrile                          |
| Indossabilità                       | Ottima                          |
| Protezione contro il freddo         | buona                           |
| Sensibilità tattile                 | non disponibile                 |
| Materiale rivestimento              | PVC                             |
| Presa da bagnati                    | buona                           |
| Traspirazione                       | non disponibile                 |
| Tipo di guanto                      | Guanti di protezione dal freddo |
| Categoria di protezione             | Categoria II                    |
| Caratteristiche guanti              | Privi di DMF                    |
| Caratteristiche guanti              | Privi di silicone               |
| Contenuto                           | 6                               |
| Utilizzo                            | riutilizzabile                  |
| Campo di applicazione               | Universale                      |
| EN 388:2016                         | 3131X                           |
| EN 511                              | 010                             |
| Materiale supporto                  | Poliammide / acrile             |
| Rivestimento                        | HPT / vinile                    |
| Variante del rivestimento           | Rivestimento a 3/4              |
| Colore                              | nero                            |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Peso             | 53 g                            |
| Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo |