



Tagliatubi a batteria, Modello: C12PC/0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Tagliatubi compatto a batteria con testina inossidabile **Adeguamento automatico** al Ø del tubo. **Tagli veloci**, per esempio tubo in rame di Ø 15 mm in meno di 3 secondi. Larghezza completa 40 mm, distanza minima dal muro 40 mm. Fornitura **senza batterie e caricabatterie**. Tagliatubi per **tubi di rame** Ø 12 – 28 mm.

Nota:

Per le batterie vedi a partire dal n. art. 073814.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	1,5 kg
Denominazione originale prodotto	C12PC-0
Campo del numero di giri	0 - 500 min ⁻¹
Particolarità	5
Ø Massimo tubo rame	12 - 28 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di prodotto	Tagliatubi

Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C