

**Ansell****Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-600, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094721 8
GTIN	076490493370
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

TouchNTuff® 92-600. Senza lattice - nessun rischio di allergia tipo I. Superficie esterna del guanto liscia. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	8
Spessore (parete)	0,12 mm
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per dimetilsolfossido al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95%	<10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99%	60-120 min

Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 %	>480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50%	>480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 %	<10 min
Serie	TouchNTuff®
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanto monouso
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 374	modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKPT
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiale supporto	Nitril
Rivestimento	Nitril
Spessore	0,13 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Peso	3,1 g
Colore	verde
Campo di applicazione	Precisione
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso