

ASATEX[®]**Paio di guanti di protezione dal freddo 3677V, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094811 11
GTIN	4029201140854
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

3677V. Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT[®]. Resistente ad oli e grassi.

Norma:

3677V. Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT[®]. Resistente ad oli e grassi.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Colore: nero

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza all'abrasione	3
Privo di siliceni	sì
Misure guanti da lavoro	11
Traspirazione	non disponibile
Presi da bagnati	buona
Indossabilità	Ottima
Protezione contro il freddo	buona
EN 388 resistenza alla perforazione	1
Materiale rivestimento	PVC
Presi se sporchi d'olio	buona
Materiale fodera	Acrole
EN 388 resistenza allo strappo	2
Sensibilità tattile	non disponibile
Privi di DMF	sì
EN 388 resistenza al taglio	2
Protezione contro il calore	non disponibile
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Contenuto	6
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Materiale supporto	Poliammide / acrole
Rivestimento	HPT / vinile
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Colore	nero

Peso	53 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo